


TYFS110



**ΤΡΟΦ/ΚΟ KNX 30V DC 1280mA + ΒΟΗΘ. ΤΡΟΦ.**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 6

**Συνδεσιμότητα**

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ρεύμα εξόδου 1280 mA

**Τάση**

Τάση λειτουργίας 220 - 240 V

Τάση εξόδου 28 - 32 V

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

**Συνδεσιμότητα**

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Κείμενο**

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ένδειξη με χρήση LED)

Διακλάδωση 1x επαφή μεταγωγής, ψυχρή επαφή

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

**Τροφοδοσία**

Τάση τροφοδοσίας 230 V AC

**Διαστάσεις**

Αριθμός μονάδων πλάτους 6

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι