



TYFS110



Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів 6

Електричний струм

Вихідний струм 1280 mA

Підключення

Із системою шин KNX радіо Hi

Напруга

Робоча напруга 220 - 240 V

Вихідна напруга 28 - 32 V

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 0.5 - 4 mm²

Поперечний переріз жорсткого провідника 0.5 - 4 mm²

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клемма

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Тексти

Запобіжник Захист від короткого замикання та перевантаження (індикація за допомогою світлодіодів)

Вузол 1x перемикаючий контакт, без потенціалу

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми

Електроживлення

Напруга живлення 230 V AC

Розміри

Кількість модулів за шириною 6

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так