



47843515



**Steckdose SCHUKO 2fach waagerecht mit Klappdeckel 2 Schieber W1, grau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V       |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Farbe                                                           | Grau        |
| RAL Nummer                                                      | 7011        |
| Glanzgrad                                                       | Matt        |
| Werkstoff                                                       | Thermoplast |
| Oberfläche                                                      | Unbehandelt |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 28,1 %      |

**Abmessungen**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Höhe                        | 76 mm  |
| Breite                      | 147 mm |
| Tiefe                       | 63 mm  |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm   |

**Anschluss**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|---------------------------|

**Installation, Montage**

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

**Konnektivität**

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Anschlussart | Steckanschluss                           |
| Montageart   | Schraubbefestigung<br>Krallenbefestigung |

**Ausstattung**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz       | Nein   |
| Mit Klappdeckel                 | Ja     |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Deckelausführung | Selbstschließender Klappdeckel, kann in<br>Endposition arretiert werden |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Texte**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Aufdruck     | Ohne Aufdruck                  |
| Abdeckung    | Komplettgehäuse                |
| Verdrahtung  | Einsätze durchverdrahtet       |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Steckklemme                |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |