



31763505

Kontroll-Wechselschalter AP W1 ECO grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	32,7 %

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	76 x 76 mm
Einbautiefe	0 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit N-Klemme Mit Steckklemme
Beleuchtung	Mit roter 230-V-LED-Einheit Für Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Wechsel

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja