



6130763515

Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 ECO grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Farbe Grau
RAL Nummer 7011
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Lackiert
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 24,1 %

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung Nein

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 70 x 70 mm
Einbautiefe 12 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55
Stoßfestigkeit IK IK05

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung
Anschlussart Mit Steckklemme
Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante Wechsel

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja