



50753515

Tehničke karakteristike

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja	10 A
-----------------------------	------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Siva
Obrada površine	Mat
Transparentno	Ne
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)	31,2 %

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 35 °C
-------------------	-------------

Tekst

Plombiranje	Sa punim plombiranjem na stražnjoj strani kućišta za ulaz kablova i podešavanje površine na stražnjoj strani
Klema	Sa WAGO spojnicom za 2-žičnu priključnu klemu za ožičenje Sa dva mjesta za pričvršćivanje za WAGO 2-žične priključke u podu kućišta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da