



50453525



#### Taster, Schließer AP W1 ECO grau

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

###### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

###### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Polanzahl	1
-----------	---

###### Werkstoff

Farbe	Grau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	31,8 %

###### Abmessungen

Höhe	76 mm
------	-------

###### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

###### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

###### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK05

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Anschlussart	Mit Steckklemme

###### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja