



50453525



**Pulsante, contatto NA di chiusura Berker W.1 grigio ocean bound plastic**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di contatto momentanea	10 A
---------------------------------	------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Numero di poli	1
----------------	---

**Materiali**

Colore	Grigio
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	31,8 %

**Serie**

Altezza	76 mm
---------	-------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti	1
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK05

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tenuta	Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriore
Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si