



50453525



Pulsdr. (maak) met behuizing, berker W.1 ECO, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Impulsstroom	10 A
--------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Aantal polen	1
--------------	---

Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
-------------------------	-------------

Transparant	Nee
-------------	-----

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	31,8 %
---	--------

Afmetingen

Hoogte	76 mm
--------	-------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Type drukknop	Enkele drukknop
---------------	-----------------

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 35 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
--------------	-------------------------

Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening
------------	--

Klem	Met 2-draads Wago-verbindingsslem voor bedrading
------	--

	Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingsslemmen in de bodem van de behuizing
--	---

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----