



50453525



Tryckknapp (återfjädr. strömställare) 1-polig, utanpåliggande, W.1, IP55 Grå OBP

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	10 A
------------------------	------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vippa
---------------------	-------------

Antal poler	1
-------------	---

Material

Färg	Grå
------	-----

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Material	Termoplast
----------	------------

Behandling	Obehandlad
------------	------------

Transparent	Nej
-------------	-----

Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	31,8 %
--	--------

Dimensioner

Höjd	76 mm
------	-------

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
--------------------	------------------

Med kontakt för återkopplingssignal	Nej
-------------------------------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Slagtålighet IK	IK05
-----------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Utförande	För skruvfästning
-----------	-------------------

Försegling	Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan
------------	---

Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv
------------	---

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
----------------	---------------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----