



50453525



Технічні характеристики

Електричний струм

Миттєвий струм	10 A
----------------	------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Матеріали

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	31,8 %
---	--------

Розміри

Висота	76 mm
--------	-------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	1
------------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes