



WNC126



**W.1** Gniazdo z uziemieniem 2P+Z 2-kr poziome, 4 wejścia, kompletne, IP55, szary

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Materiały**

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 27,2 %

**Wymiary**

Wysokość 76 mm

Szerokość 147 mm

Głębokość 65 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 0 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

**Łączność**

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Mocowanie za pomocą pazurów

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Pokrywa, drzwi**

Typ pokrywy Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym

**Pojemność**

Liczba modułów 2

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

**Funkcje**

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

---

**Identyfikacja**

---

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

---

**Dodatkowe informacje**

---

Oslona	Kompletna obudowa
--------	-------------------

---

Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
---------	--------------------------------

---

Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
----------------	-----------------------

---

**Zrównoważony rozwój**

---

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

---

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

---