Produktdatenblatt
6768823525



6768823525

Steckdose Schutzkont.stift 2fach waag.,erh. BS u. Klappd., 2 Einf. AP W.1 ECO gr

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	250 V
Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Werkstoff	
Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	28,0 %
Abmessungen	
Höhe	76 mm
Breite	147 mm
Tiefe	65 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Konnektivität	
Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
Kapazität	
Anzahl Module	2
Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Funktionen	
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Kennzeichnung	
Mit Aufdruck	Nein

Texte	
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja