



6768803515

#### Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift W.1 ECO grau

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

###### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	12,7 %

###### Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

###### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

###### Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

###### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Abdeckung, Tür

Deckalausführung	Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
------------------	---

###### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

###### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55

###### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Komplettgehäuse
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja