



6719333505

**Gehäuseunterteil 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 ECO grau**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Werkstoff**

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	38,9 %
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten	2
Höhe	147 mm
Breite	76 mm
Tiefe	56 mm

**Ausstattung**

Mit Kabeleinführung	Ja
---------------------	----

**Installation, Montage**

Einbau-/Anschlussort	Vertikal
Montage auf	Aufputz

**Zubehör**

Mit Rahmenabdeckung	Ja
---------------------	----

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Montageart	Für senkrechte Montage
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja