



6719333505

Scatola doppia verticale, con cornice a parete W.1 grigio ocean bound plastic**Caratteristiche tecniche****Numero di moduli**

Numero di moduli	2
------------------	---

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	38,9 %
Trattamento	Verniciato

Serie

Numero di unità	2
Altezza	147 mm
Larghezza	76 mm
Profondità	56 mm

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso	Sì
----------------------	----

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento	Verticale
Montaggio su	Montaggio a parete

Accessori

Con copertura del telaio	Sì
--------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione verticale
Tenuta	Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì