



RTQ601X

Poste interne vidéo, IP sur 2 fils, mains libres, intercom view, noire

### Caractéristiques techniques

#### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Couleur  | Noir      |
| Code RAL | 7021      |
| Finition | Mat       |
| Matière  | Plastique |

#### Dimensions

|            |                |
|------------|----------------|
| Hauteur    | 132.2 mm       |
| Largeur    | 200 mm         |
| Profondeur | 27.2 mm        |
| Dimensions | 132.2 x 200 mm |

#### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -10 - 45 °C |
| Température de stockage/transport | -20 - 70 °C |

#### Tension

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Tension de service par bus | 48 - 48 V |
|----------------------------|-----------|

#### Courant électrique

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Courant absorbé en fonctionnement | 5.76 mA |
| Courant absorbé ( au repos)       | 3.84 mA |

#### Ecran

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Résolution d'affichage | 800 x 480 |
| Diagonale de l'écran   | 7 in      |
| Avec écran tactile     | Oui       |

#### Fonctions

|  |                    |
|--|--------------------|
| Nombre de sonneries sélectionnables                  | 5                  |
| Ouvre-porte automatique                              | Oui                |
| Compatible avec les appareils de correction auditive | Non                |
| Type d'interphone                                    | Audio + Vidéo      |
| Adressage IP via le gestionnaire d'interphone        | Oui                |
| Microphone mutable                                   | Oui                |
| Stockage d'images                                    | Jusqu'à 100 photos |
| Écrasement automatique pour le stockage d'images     | Oui                |
| Avec contrôle du volume des dialogues                | Oui                |
| Régulation de l'intensité lumineuse                  | Oui                |
| Transfert des appels vers d'autres postes intérieurs | Oui                |

#### Équipement

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Type de microphone | Interphone |
|--------------------|------------|

#### Raccordement

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Section du conducteur                                   | 0.8 - 0.8 mm <sup>2</sup> |
| Raccordement pour dispositifs de signalisation externes | Oui                       |
| Connexion pour bouton d'appel d'étage                   | Oui                       |

#### Compatibilité

|   |               |
|---|---------------|
| Technique d'installation pour la communication de porte | IP via 2 fils |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non           |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non           |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non           |
| Compatible IFTTT  | Non           |

#### Installation, montage

|         |   |
|---------|---|
| Montage | Boîtier d'installation monté en surface |
|---------|---|

---

**Sécurité**

---

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
|-------------------------|------|

---

**Commandes et indicateurs**

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Commandes individuelles | Oui |
|-------------------------|-----|

---

**Réglages**

---

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Système d'exploitation | Linux |
|------------------------|-------|

---

**Poids**

---

|       |       |
|-------|-------|
| Poids | 450 g |
|-------|-------|

---

**Configuration du réseau**

---

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Wi-Fi standard | 802.11b<br>802.11g<br>802.11n |
|----------------|-------------------------------|

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Fonction Wi-Fi | Connexion à l'application |
|----------------|---------------------------|

---

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Fréquence Wi-Fi | 2.4 GHz |
|-----------------|---------|

---

**Accessoires**

---

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Appareil supplémentaire additionnel | Non |
|-------------------------------------|-----|

---

**Durabilité**

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

---

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

---