



RTQ541X

Outdoor video Touch-Display IP, avec Reconnaissance faciale, intercom motion

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Noir
Finition	Mat
Matière	Verre Acier inoxydable
Traitement du cadre	Poncé
Couleur du cadre	Noir

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	14.4 W
-------------------------------------	--------

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Dimensions

Dimensions	360 x 130 mm
Hauteur	360 mm
Largeur	130 mm
Profondeur	38 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-30 - 60 °C
Température de stockage/transport	-30 - 60 °C

Alimentation électrique

Alimentation par Ethernet	PoE+ PoE++
---------------------------	---------------

Puissance

Puissance absorbée (veille)	9.84 W
-----------------------------	--------

Ecran

Avec écran tactile	Oui
Résolution d'affichage	1280 x 800
Diagonale de l'écran	8 in

Fonctions

Nombre max. de participants	1000
Avec reconnaissance faciale	Oui
Type d'interphone	Audio + Video
Fonction	Appel Entendre et parler Voir Ouverture de la porte
Adressage IP via le gestionnaire d'interphone	Oui
Type de lecteur de contrôle d'accès	RFID

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	IP via 2 fils
---	---------------

Raccordement

Section du conducteur	0.6 - 1.5 mm ²
Raccordement Ethernet	Oui
Nombre de relais	3

Installation, montage

Montage	En saillie Cloison creuse Encastré
---------	--

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP	IP65

Caméra

Résolution caméra	2 megapixel
Angle d'ouverture vertical de la caméra	67 °
Angle d'ouverture horizontal de la caméra	120 °
Vue horizontale	130 °
Luminosité ambiante min. (Mode couleur)	0.1 lm
Hauteur de montage de la caméra	1.6 m
Format d'encodage vidéo	H.264

Equipement

Nombre d'ID d'accès valides en même temps	5000
Méthode de construction modulaire	Non

Alimentation électrique

Alimentation externe en option	24 V
--------------------------------	------

Poids

Poids	2200 g
-------	--------

Textes

Raccordement	Contact de commutation relais libre de potentiel ((contact inverseur))
Éclairage	Blanc, infrarouge
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme Possibilité d'installation d'un ouvre-porte protégé contre la manipulation Avec protection anti-sabotage par contact de couvercle

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui