



RTD200X

Convertisseur IP cablage CAT- cablage IP par 2 fils, intercom

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Noir
Matière	Aluminium
Finition	Mat

Dimensions

Dimensions	48 x 101.6 mm
Hauteur	48 mm
Largeur	101.6 mm

Tension

Tension de fonctionnement DC	48 - 48 V
------------------------------	-----------

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	IP via 2 fils
---	---------------

Raccordement

Section du conducteur	0.8 - 0.8 mm ²
Type de connexion/prise Entrée	RJ45 2 fils
Type de connexion/prise Sortie	2 fils RJ45
Dispositifs de connexion à section transversale	0.8 - 0.8 mm ²
Raccordement Ethernet	Oui

Commandes et indicateurs

LED d'état	Oui
------------	-----

Fonctions

Fonction	Transformation
----------	----------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
Humidité relative max.	90 %

Equipement

Nombre d'entrées	1
Nombre de sorties	1

Tension

Tension de sortie	48 - 48 V
-------------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Tension

Tension d'entrée	48 - 48 V
------------------	-----------

Poids

Poids	137 g
-------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui