




RTQ620X

Innenstation audio, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom speak, weiß

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Kunststoff

Abmessungen

Höhe	160,7 mm
Breite	125,1 mm
Tiefe	19 mm
Abmessungen	160.7 x 125.1 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 45 °C
--------------------	-----------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	48 - 48 V
---------------------------	-----------

Elektrischer Strom

Stromaufnahme während des Betriebs	2,34 mA
Stromaufnahme (Ruhe)	1,94 mA

Bildschirm

Mit Touch Screen	Nein
------------------	------

Funktionen

Anzahl der wählbaren Klingeltöne	5
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Hörgerätekompatibel	Nein
Türkommunikationsart	Audio
IP-Adressierung über Intercom Manager	Ja
Mikrofon umschaltbar	Ja
Mit Lautstärkeregler für den Dialog	Ja
Anrufweiterleitung zu anderen Stationen im Innenbereich	Ja
Lautstärkeregelung	Ja

Ausstattung

Mikrofontyp	Freisprechen
-------------	--------------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0,8 - 0,8 mm²
Anschluss für externe Signalgeber	Ja
Verbindung für die Anruftaste im Stockwerk	Ja

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	IP über 2Draht
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
IFTTT Unterstützung verfügbar	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung Aufputz auf Installationsdose
-------------	--

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Bedienelemente und Anzeigen

Tasten teilweise beleuchtet	Ja
Individuelle Bedienelemente	Ja
Status LED	Ja

Gewicht

Gewicht	440 g
---------	-------

Zubehör

Zusatzgerät anreihbar	Nein
-----------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja