



RTQ620X

**Innenstation audio, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom speak, weiß**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Kunststoff

**Abmessungen**

Höhe	160.7 mm
Breite	125.1 mm
Tiefe	19 mm
Abmessungen	160.7 x 125.1 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	5 - 45 °C
--------------------	-----------

**Spannung**

Betriebsspannung über Bus	48 - 48 V
---------------------------	-----------

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Betrieb	2.34 mA
Stromaufnahme (Ruhe)	1.94 mA

**Bildschirm**

Mit Touch Screen	Nein
------------------	------

**Funktionen**

Anzahl der wählbaren Klingeltöne	5
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Hörgerätekompatibel	Nein
Türkommunikationsart	Audio
IP-Adressierung über Intercom Manager	Ja
Mikrofon umschaltbar	Ja
Mit Lautstärkereger für den Dialog	Ja
Anrufweiterleitung zu anderen Stationen im Innenbereich	Ja
Lautstärkeregelung	Ja

**Ausstattung**

Mikrofontyp	Freisprecheinrichtung
-------------	-----------------------

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	0.8 - 0.8 mm <sup>2</sup>
Anschluss für externe Signalgeber	Ja
Verbindung für die Anruftaste im Stockwerk	Ja

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation	IP über 2-Draht
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
IFTTT Unterstützung verfügbar	Nein

**Installation, Montage**

Montage auf	Wandbefestigung Aufputzdose
-------------	--------------------------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP30
--------------	------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Tasten teilweise beleuchtet	Ja
-----------------------------	----

---

**Bedienelemente und Anzeigen**

Individuelle Bedienelemente	Ja
Status LED	Ja

**Gewicht**

Gewicht	440 g
---------	-------

**Zubehör**

Zusatzgerät anreihbar	Nein
-----------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja