



RTQ620X

Poste interne audio, IP sur 2 fils, mains libres, intercom speak, blanc

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matière	Plastique

Dimensions

Hauteur	160.7 mm
Largeur	125.1 mm
Profondeur	19 mm
Dimensions	160.7 x 125.1 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 45 °C
------------------------	-----------

Tension

Tension de service par bus	48 - 48 V
----------------------------	-----------

Courant électrique

Courant absorbé en fonctionnement	2.34 mA
Courant absorbé (au repos)	1.94 mA

Ecran

Avec écran tactile	Non
--------------------	-----

Fonctions

Nombre de sonneries sélectionnables	5
Ouvre-porte automatique	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Non
Type d'interphone	Audio
Adressage IP via le gestionnaire d'interphone	Oui
Microphone mutable	Oui
Avec contrôle du volume des dialogues	Oui
Régulation de l'intensité lumineuse	Oui
Transfert des appels vers d'autres postes intérieurs	Oui

Equipement

Type de microphone	Interphone
--------------------	------------

Raccordement

Section du conducteur	0.8 - 0.8 mm ²
Raccordement pour dispositifs de signalisation externes	Oui
Connexion pour bouton d'appel d'étage	Oui

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	IP via 2 fils
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non

Installation, montage

Montage	Montage mural Boîtier d'installation monté en surface
---------	--

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Commandes et indicateurs

Boutons partiellement allumés	Oui
-------------------------------	-----

Commandes et indicateurs

Commandes individuelles	Oui
LED d'état	Oui

Poids

Poids	440 g
-------	-------

Accessoires

Appareil supplémentaire additionnel	Non
-------------------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui