



RTQ620X

Innenstation audio, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom speak, weiß

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Kunststoff

Abmessungen

Höhe	160,7 mm
Breite	125,1 mm
Tiefe	19 mm
Abmessungen	160.7 x 125.1 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 45 °C
--------------------	-----------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	48 - 48 V
---------------------------	-----------

Elektrischer Strom

Stromaufnahme während des Betriebs	2,34 mA
Stromaufnahme (Ruhe)	1,94 mA

Bildschirm

Mit Touch Screen	Nein
------------------	------

Funktionen

Anzahl der wählbaren Klingeltöne	5
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Hörgerätekompatibel	Nein
Türkommunikationsart	Audio
IP-Adressierung über Intercom Manager	Ja
Mikrofon umschaltbar	Ja
Mit Lautstärkereglung für den Dialog	Ja
Anrufweiterleitung zu anderen Stationen im Innenbereich	Ja
Lautstärkereglung	Ja

Ausstattung

Mikrofontyp	Freisprecheinrichtung
-------------	-----------------------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0,8 - 0,8 mm ²
Anschluss für externe Signalgeber	Ja
Verbindung für die Anruftaste im Stockwerk	Ja

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	IP über 2-Draht
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
IFTTT Unterstützung verfügbar	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung Aufputzdose
-------------	--------------------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Bedienelemente und Anzeigen

Tasten teilweise beleuchtet	Ja
-----------------------------	----

Bedienelemente und Anzeigen

Individuelle Bedienelemente	Ja
Status LED	Ja

Gewicht

Gewicht	440 g
---------	-------

Zubehör

Zusatzgerät anreihbar	Nein
-----------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja