



RTQ600X

Poste interne vidéo, IP sur 2 fils, mains libres, intercom view, blanc

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matière	Plastique

Dimensions

Hauteur	132.2 mm
Largeur	200 mm
Profondeur	27.2 mm
Dimensions	132.2 x 200 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C
Température de stockage/transport	-20 - 70 °C

Tension

Tension de service par bus	48 - 48 V
----------------------------	-----------

Courant électrique

Courant absorbé en fonctionnement	5.76 mA
Courant absorbé (au repos)	3.84 mA

Ecran

Résolution d'affichage	800 x 480
Diagonale de l'écran	7 in
Avec écran tactile	Oui

Fonctions

Nombre de sonneries sélectionnables	5
Ouvre-porte automatique	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Non
Type d'interphone	Audio + Vidéo
Adressage IP via le gestionnaire d'interphone	Oui
Microphone mutable	Oui
Stockage d'images	Jusqu'à 100 photos
Écrasement automatique pour le stockage d'images	Oui
Avec contrôle du volume des dialogues	Oui
Régulation de l'intensité lumineuse	Oui
Transfert des appels vers d'autres postes intérieurs	Oui

Équipement

Type de microphone	Interphone
--------------------	------------

Raccordement

Section du conducteur	0.8 - 0.8 mm ²
Raccordement pour dispositifs de signalisation externes	Oui
Connexion pour bouton d'appel d'étage	Oui

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	IP via 2 fils
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non

Installation, montage

Montage	Boîtier d'installation monté en surface
---------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Commandes et indicateurs

Commandes individuelles	Oui
-------------------------	-----

Réglages

Système d'exploitation	Linux
------------------------	-------

Poids

Poids	450 g
-------	-------

Configuration du réseau

Wi-Fi standard	802.11b 802.11g 802.11n
----------------	-------------------------------

Fonction Wi-Fi	Connexion à l'application
----------------	---------------------------

Fréquence Wi-Fi	2.4 GHz
-----------------	---------

Accessoires

Appareil supplémentaire additionnel	Non
-------------------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----
