



RTQ540X

Außenstation video Touchdisplay IP, + RFID + PIN intercom motion

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Glas Edelstahl
Rahmenbehandlung	Geschliffen
Rahmenfarbe	Schwarz

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs	14,4 W
-------------------------------------	--------

Abmessungen

Abmessungen	360 x 130 mm
Höhe	360 mm
Breite	130 mm
Tiefe	38 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 60 °C

Spannungsversorgung

Stromversorgung über Ethernet	PoE+ PoE++
-------------------------------	---------------

Leistung

Leistungsaufnahme standby	9,84 W
---------------------------	--------

Bildschirm

Mit Touch Screen	Ja
Displayauflösung	1280 x 800
Displaydiagonale	8 in
Bildschirmfunktionen	Auswahl über Telefonbuch Begrüßungstexte Bildschirm-Individualisierung Anzeige und Zuordnen von Bildern

Funktionen

Max. Teilnehmerzahl	1000
Mit Gesichtserkennung	Nein
Türkommunikationsart	Audio + Video
Funktion	Rufen Hören & Sprechen Sehen Türöffnen
IP-Adressierung über Intercom Manager	Ja
Funktionsmodul Türkommunikation	RFID

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	IP über 2Draht
---	----------------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0,6 - 1,5 mm²
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse	Ja
Anzahl der Schwimmerrelais	3

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz Hohlwand Unterputz
-------------	----------------------------------

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65

Kamera

Kameraauflösung	2 megapixel
Öffnungswinkel der Kamera vertikal	67 °
Öffnungswinkel der Kamera horizontal	120 °
Horizontaler Blickwinkel	130 °
Min. Umgebungshelligkeit (Farbmodus)	0,1 lm
Montagehöhe der Kamera	1,6 m
Videocodierungsformat	H.264

Ausstattung

Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids	5000
Modulare Bauweise	Nein

Spannungsversorgung

Optionales externes Netzteil	24 V
------------------------------	------

Gewicht

Gewicht	2200 g
---------	--------

Texte

Anschluss	Potenzialfreier Relais-Schaltkontakt (Wechsler)
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz Türöffner manipulationsgeschützt installierbar Mit Sabotageschutz durch Deckelkontakt

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja