



RTQ540X

**Außenstation video Touchdisplay IP, + RFID + PIN intercom motion**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Glas Edelstahl
Rahmenbehandlung	Geschliffen
Rahmenfarbe	Schwarz

**Spannung**

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

**Leistung**

Leistungsaufnahmen Betrieb	14.4 W
----------------------------	--------

**Abmessungen**

Abmessungen	360 x 130 mm
Höhe	360 mm
Breite	130 mm
Tiefe	38 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 60 °C

**Spannungsversorgung**

Stromversorgung über Ethernet	PoE+ PoE++
-------------------------------	---------------

**Leistung**

Leistungsaufnahme standby	9.84 W
---------------------------	--------

**Bildschirm**

Mit Touch Screen	Ja
Displayauflösung	1280 x 800
Displaydiagonale	8 in
Bildschirmfunktionen	Kontaktauswahl Begrüßungsnachricht Anpassung der Benutzeroberfläche Anzeigen und Zuweisen von Bildern

**Funktionen**

Max. Teilnehmerzahl	1000
Mit Gesichtserkennung	Nein
Türkommunikationsart	Audio + Video
Funktion	Ruf Hören und sprechen Sehen Türöffnung
IP-Adressierung über Intercom Manager	Ja
Funktionsmodul Türkommunikation	RFID

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation	IP über 2-Draht
---	-----------------

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	0.6 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse	Ja
Anzahl der Schwimmerrelais	3

---

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz Hohlwand Unterputz
-------------	----------------------------------

---

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP65

---

#### Kamera

Kameraauflösung	2 megapixel
Öffnungswinkel der Kamera vertikal	67 °
Öffnungswinkel der Kamera horizontal	120 °
Horizontaler Blickwinkel	130 °
Min. Umgebungshelligkeit (Farbmodus)	0.1 lm
Montagehöhe der Kamera	1.6 m
Videocodierungsformat	H.264

---

#### Ausstattung

Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ide	5000
Modulare Bauweise	Nein

---

#### Spannungsversorgung

Optionales externes Netzteil	24 V
------------------------------	------

---

#### Gewicht

Gewicht	2200 g
---------	--------

---

#### Texte

Anschluss	Potenzialfreier Relais-Schaltkontakt (Wechsler)
Beleuchtung	Weiß, infrarot
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz Türöffner manipulationsgeschützt installierbar Mit Sabotageschutz durch Deckelkontakt

---

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja