



RTQ540X

**Outdoor video Touch-Display IP, sans Reconnaissance faciale, intercom motion**

**Caractéristiques techniques**

**Matière**

Couleur	Noir
Finition	Mat
Matière	Verre
	Acier inoxydable
Traitement du cadre	Poncé
Couleur du cadre	Noir

**Puissance**

Puissance absorbée (fonctionnement)	14.4 W
-------------------------------------	--------

**Tension**

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

**Dimensions**

Dimensions	360 x 130 mm
Hauteur	360 mm
Largeur	130 mm
Profondeur	38 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-30 - 60 °C
Température de stockage/transport	-30 - 60 °C

**Alimentation électrique**

Alimentation par Ethernet	PoE+ PoE++
---------------------------	---------------

**Puissance**

Puissance absorbée (veille)	9.84 W
-----------------------------	--------

**Ecran**

Avec écran tactile	Oui
Résolution d'affichage	1280 x 800
Diagonale de l'écran	8 in

**Fonctions**

Nombre max. de participants	1000
Avec reconnaissance faciale	Non
Type d'interphone	Audio + Video
Fonction	Appel Entendre et parler Voir Ouverture de la porte
Adressage IP via le gestionnaire d'interphone	Oui
Type de lecteur de contrôle d'accès	RFID

**Compatibilité**

Technique d'installation pour la communication de porte	IP via 2 fils
---	---------------

**Raccordement**

Section du conducteur	0.6 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Raccordement Ethernet	Oui
Nombre de relais	3

**Installation, montage**

Montage	En saillie Cloison creuse Encastré
---------	--

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP	IP65

**Caméra**

Résolution caméra	2 megapixel
Angle d'ouverture vertical de la caméra	67 °
Angle d'ouverture horizontal de la caméra	120 °
Vue horizontale	130 °
Luminosité ambiante min. (Mode couleur)	0.1 lm
Hauteur de montage de la caméra	1.6 m
Format d'encodage vidéo	H.264

**Equipement**

Nombre d'ID d'accès valides en même temps	5000
Méthode de construction modulaire	Non

**Alimentation électrique**

Alimentation externe en option	24 V
--------------------------------	------

**Poids**

Poids	2200 g
-------	--------

**Textes**

Raccordement	Contact de commutation relais libre de potentiel ((contact inverseur))
Éclairage	Blanc, infrarouge
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme Possibilité d'installation d'un ouvre-porte protégé contre la manipulation Avec protection anti-sabotage par contact de couvercle

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui