



RTD220X

Trafo 230V/48V 60VA, 3 Teilungseinheiten, intercom

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt

Abmessungen

Abmessungen	87,5 x 52,5 mm
Höhe	87,5 mm
Breite	52,5 mm
Breite in Teilungseinheiten	3

Spannung

Betriebsspannung bei DC	48 - 48 V
-------------------------	-----------

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	IP über 2-Draht
---	-----------------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme
Anschluss-/Steckertyp Ausgang	Käfigklemme
Anschlussquerschnitt Energieversorgung	2.5 -2.5 mm ²

Funktionen

Funktion	Steuern/Regeln
----------	----------------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - +50 °C
--------------------	--------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	1.25 A
-----------	--------

Ausstattung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	1

Spannung

Ausgangsspannung	48 - 48 V
Eingangsspannung	100 - 240 V

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Gewicht

Gewicht	190 g
---------	-------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja