



RTD220X

Transformateur 230V/48/ 60VA, 3 modules, intercom

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Noir
Matière	Plastique
Finition	Mat

Dimensions

Dimensions	87,5 x 52,5 mm
Hauteur	87,5 mm
Largeur	52,5 mm
Nombre d'unités de largeur	3

Tension

Tension de fonctionnement DC	48 - 48 V
------------------------------	-----------

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	IP via 2 fils
---	---------------

Raccordement

Type de connexion/prise Entrée	Bornes à cage
Type de connexion/prise Sortie	Bornes à cage
Section de raccordement de l'alimentation	2.5 -2.5 mm ²

Fonctions

Fonction	Commande / régulation
----------	-----------------------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - +50 °C
------------------------	--------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	1.25 A
-------------------------	--------

Équipement

Nombre d'entrées	1
Nombre de sorties	1

Tension

Tension de sortie	48 - 48 V
-------------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Tension

Tension d'entrée	100 - 240 V
------------------	-------------

Poids

Poids	190 g
-------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui