



RTD210X

Commutateur système 2-fils IP, 6 voies, IN CAT ou 2 fils, OUT 6 fois 2 fils

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Gris
Matière	Plastique
Finition	Mat

Dimensions

Dimensions	90.5 x 161 mm
Hauteur	90.5 mm
Largeur	161 mm
Nombre d'unités de largeur	9

Tension

Tension de service	48 - 48 V
Tension de fonctionnement DC	48 - 48 V

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	IP via 2 fils
---	---------------

Raccordement

Section du conducteur	0.8 - 0.8 mm ²
Type de connexion/prise Entrée	2 fils RJ45
Type de connexion/prise Sortie	2 fils
Dispositifs de connexion à section transversale	0.8 - 0.8 mm ²
Section de raccordement de l'alimentation	4 - 4 mm ²
Raccordement Ethernet	Oui

Commandes et indicateurs

LED d'état	Oui
------------	-----

Fonctions

Fonction	Répartition Transformation Extension
----------	--

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C
Humidité relative max.	90 %

Equipement

Nombre d'entrées	2
Nombre de sorties	6

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Poids

Poids	265 g
-------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui