



ARF963D



AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 6kA C-13A 30mA A 3M

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	13 A
Nominale stroom -25°C	15,21 A
Nominale stroom bij -20 °C	15,02 A
Nominale stroom -15°C	14,83 A
Nominale stroom -10°C	14,64 A
Nominale stroom -5°C	14,44 A
Nominale stroom bij 0 °C	14,25 A
Nominale stroom 5°C	14,05 A
Nominale stroom 10°C	13,84 A
Nominale stroom 15°C	13,64 A
Nominale stroom bij 20 °C	13,43 A
Nominale stroom 25°C	13,22 A
Nominale stroom 30°C	13 A
Nominale stroom 35°C	12,78 A
Nominale stroom bij 40 °C	12,56 A
Nominale stroom bij 45 °C	12,33 A
Nominale stroom bij 50 °C	12,1 A
Nominale stroom 55°C	11,86 A
Nominale stroom 60°C	11,62 A
Nominale stroom 65°C	11,37 A
Nominale stroom 70°C	11,12 A
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 61009-1	6 kA

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	C
Pooltype	1P+N

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	6 kA
---	------

Installatie, montage

Aandraaimoment aansluitklem onder	2 - 2 NM
-----------------------------------	----------

Stroom / temperatuur

Inschakel- en uitschakelvermogen Idm	6 kA
Nominale aardlekstroom Idn	30 mA

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	500 V
------------------------------	-------

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A
-------------------------	---

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	4,96 W
----------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Stroombegrenzingsklasse	3
Bedrijfstemperatuur	-25 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	4000
Elektrische levensduur in aantal cycli	2000

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,10 - 2,10 NM
----------------	----------------

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Installatie, montage

Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect quickbusbar
Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	quickconnect

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	53,20 mm
Diepte	70 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----