



ZAL84UE

Polyester voetpadkast, vlak, voor kits univers N, zonder sokkel, 1350 x 1115 x

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

Hoogte	1350 mm
Breedte	1115 mm
Diepte	320 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

##### Uitrusting

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	4

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

##### Uitrusting

Aantal rijen	8
--------------	---

##### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Nee
Type kastdeur	Dubbele deur, symmetrisch

##### Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja