



ZAL53UE

### Kabelverteilerschrank, für universN, 1080 x 785 x 320mm, glatt

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1080 mm
Breite	785 mm
Tiefe	320 mm
Materialdicke Seitenwand	3,5 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

##### Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	3

##### Installation, Montage

Montage auf	Eingrabschelle
Geeignet für Außenbereich	Ja

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

##### Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

##### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

##### Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja