



ZAL53UE

**Kabelverteilerschrank, für universN, 1080 x 785 x 320mm, glatt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1080 mm |
| Breite                   | 785 mm  |
| Tiefe                    | 320 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 3,5 mm  |

**Sicherheit**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44                  |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II       |
| Schließungstyp                 | Schloss mit Schlüssel |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10                  |

**Ausstattung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Felder                           | 3 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 3 |

**Installation, Montage**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Montage auf                | Eingrabsockel |
| Geeignet für Aussenbereich | Ja            |

**Werkstoff**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Farbe      | Lichtgrau                       |
| RAL Nummer | 7035                            |
| Oberfläche | Unbehandelt                     |
| Werkstoff  | Glasfaserverstärkter Kunststoff |

**Ausstattung**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 5 |
|---------------|---|

**Werkstoff**

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 2    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |