



ZAL53UE

Armoire KVS pour kit univers hauteur 1080 x largeur 785 x profondeur 320 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1080 mm
Largeur	785 mm
Profondeur	320 mm
Épaisseur de la paroi latérale	3,5 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	3

Installation, montage

Montage sur	Pied
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

Équipement

Nombre de rangées	5
-------------------	---

Matières

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	No
Type de porte	Porte simple

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui