



ZAL64UE

Armoire KVS pour kit univers hauteur 1080 x largeur 1115 x profondeur 320 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur | 1080 mm |
| Largeur | 1115 mm |
| Profondeur | 320 mm |
| Épaisseur de la paroi latérale | 3,5 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|---------------|
| Indice de protection IP | IP44 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de verrouillage | Serrure à clé |
| Résistance aux chocs IK | IK10 |

Équipement

| | |
|--|---|
| Nombre de travée de large | 4 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 4 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|------|
| Montage sur | Pied |
| Adapté à un usage extérieur | Oui |

Matières

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Traitement | Non traité |
| Matière | Polyester renforcé de fibres de verre |

Équipement

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 6 |
|-------------------|---|

Matières

| | |
|------------------------|-----|
| Finition de la surface | Mat |
|------------------------|-----|

Plastron, porte

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nombre de portes de l'armoire | 2 |
| Nombre de serrures | 2 |
| Porte transparente | No |
| Type de porte | Porte double, symétrique |

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 - 400 V |
|------------------|-------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |