



ZAL85UE

Kabelverteilerschrank, für universN, 1350 x 1445 x 320mm, glatt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1350 mm
Breite	1445 mm
Tiefe	320 mm
Materialdicke Seitenwand	3,5 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	5

Installation, Montage

Montage auf	Eingrabsockel
Geeignet für Aussenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Ausstattung

Anzahl Reihen	8
---------------	---

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja