



ZAL85UE

Polyester verdeelkast, gr. 3, Univers N, 1350x1445x320 mm, glad

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------------|---------|
| Hoogte | 1350 mm |
| Breedte | 1445 mm |
| Diepte | 320 mm |
| Dikte zijwand | 3,5 mm |

Veiligheid

| | |
|--|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Type slot | Sleutelslot |
| Slagvastheid IK | IK10 |

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 5 |
| Aantal flensplaatopeningen | 5 |

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------|
| Gemonteerd op | Sokkel |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |

Materiaal

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-code | 7035 |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Materiaal | Glasvezelversterkt polyester |

Samenstelling

| | |
|----------------------|---|
| Aantal verdelerrijen | 8 |
|----------------------|---|

Materiaal

| | |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Aantal kastdeuren | 2 |
| Aantal sloten | 2 |
| Deur/deksel is transparant | Nee |
| Type kastdeur | Dubbele deur, symmetrisch |

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |