



WH227302K

kallysto montage en canaux: 3x T13/L2 + boîte Technofil (câble plat)

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
Tension nominale	230 - 230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Equipement

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui