



WH227301T

### Prise à incorporer 3x T13/L1 + Technofil (câble plat) 3x T13/23 L1 3x2.5mm

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

##### Tension

Tension nominale

230 V

Tension nominale

230 - 230 V

##### Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

##### Matière

Code RAL

5012

Matière

Métal  
Thermoplastique

##### Dimensions

Hauteur

82 mm

Largeur

85 mm

Profondeur

55 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

55 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise

Norme suisse type 13/23

##### Installation, montage

Montage

Canal d'installation

##### Connectivité

Type de montage

Fixation par encliquetage

##### Equipement

Avec couvercle à charnière

Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

##### Capacité

Nombre de modules

3

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Non

Indice de protection IP

IP20

##### Identification

Avec inscription

Oui

##### Convient pour

Hager périphériques multimédia BRx / kallysto encastré

##### Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui