



WH37682105D

**FLF Gr.1 komplett: Typ 13/L1 mit Flachkabeldose Technofil Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

**Abmessungen**

Höhe 37.7 mm

Breite 62.7 mm

Tiefe 43.6 mm

**Kabel**

Kabellänge 0.45 m

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 37.6 mm

Einbautiefe 6 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

**Installation, Montage**

Einbau-/Anschlussort Horizontal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

**Ausstattung**

Verdrehter Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Typ Apparat Gr. I

**Geeignet für**

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

---

**Nachhaltigkeit**

---

REACH-konform

Ja

---

RoHS-konform

Ja