



WH37682105D

**FLF Gr.1 complet: T13 /L1 + boîte Technofil (câble plat) Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Noir

Code RAL 9005

**Dimensions**

Hauteur 37.7 mm

Largeur 62.7 mm

Profondeur 43.6 mm

**Câble**

Longueur de câble 0.45 m

**Dimensions**

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 37.6 mm

Profondeur de montage 6 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

**Installation, montage**

Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise Raccordement borne à vis

**Equipement**

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Type Appareil gr. I

**Convient pour**

FLF encastré / FLF monté en saillie

---

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui