



WH37732206D

**FLF INC Gr.2 complet: 3x T13 /L2 +boîte Technofil (câble plat) Orange**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Orange
Code RAL	2004

**Dimensions**

Hauteur	62.50 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	43.3 mm

**Câble**

Longueur de câble	0.45 m
-------------------	--------

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	37 mm
Profondeur de montage	6.3 mm

**Equipement**

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

**Convient pour**

FLF encastré / FLF monté en saillie	
-------------------------------------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----