



WH227322T

kallysto Ecoline Kanaleinbau: 3x T13/23-L2 mit Rundkabeldose 3x2.5mm

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
Nennspannung	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Abmessungen

Höhe	82 mm
Breite	85 mm
Tiefe	55 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	55 mm

Ausstattung

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Geeignet für

Hager Geräte Multimedia BRx / kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----