



WH25916205C

**kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 23 / Typ 23 mit Schraubklemmen/ Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

**Abmessungen**

Höhe 152 mm

Breite 92 mm

Anzahl Einheiten 2

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 23

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

**Ausstattung**

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Typ Apparat Gr. II

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja