



WH27915707C

**kallysto.pro encastré Gr.2x1 complet: Prise type 15 / Prise type 15 Beige**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

10 A

**Fréquence**

Fréquence

50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur

Beige

Code RAL

1015

**Dimensions**

Hauteur

154 mm

Largeur

94 mm

Nombre d'unités

2

**Raccordement**

Type de connexion / prise

Norme suisse type 15

**Installation, montage**

Montage

Encastré

Position de montage/connexion

Vertical

**Connectivité**

Type de connection / prise

Raccordement à fiche

Type de connecteur/prise USB

QuickConnect

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 15

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Capacité**

Nombre de modules

2

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK

IK02

**Identification**

Avec inscription

Non

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui