



WH36912505Q

robusto NAP-Kombi Gr.2x1 komplett: Steckdose T15 / Steckdose T15 IP55 Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Werkstoff	Thermoplast

Abmessungen

Höhe	186 mm
Breite	86 mm
Tiefe	70 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 15
-----------------------	-----------------------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Einbau-/Anschlussort	Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 15
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP55

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Geeignet für

robusto Aufputz	
-----------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----