



WH36912505Q

robusto moullié AP Gr.2x1 complet: Prise type 15 / Prise type 15 IP55 Noir

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matière	Thermoplastique

**Dimensions**

Hauteur	186 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	70 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Norme suisse type 15
---------------------------	----------------------

**Installation, montage**

Montage	En saillie
Position de montage/connexion	Vertical

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 15
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Cache, porte**

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP55

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Convient pour**

robusto montage en saillie	
----------------------------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----