



WH25914900C

**kallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Matière Duroplast

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Dimensions**

Dimensions 152 x 92 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Textes**

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui