



SRR00635A

Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 063/5A 0.6VA Classe 3

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	3
---------------------	---

Puissance

Puissance	0,6 VA
-----------	--------

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	18 mm
Hauteur	72,8 mm
Largeur	44,4 mm
Profondeur	59,6 mm
Hauteur de l'ouverture	19,5 mm
Largeur de l'ouverture	18 mm

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	3000 V
------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 65 °C
Température de stockage/transport	-40 - 65 °C

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Courant électrique

Courant max au primaire	63 A
Courant Max au secondaire	5 A

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN Platine de fixation
-------------	---------------------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui